




## Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych, Ø wiertła: 4-10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Klasa artykułu	76G

### Opis

#### Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowaną ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

#### Zawartość:

Po 1 wiertle: wielk. (Ø) 4; 4; 5; 6; 8; 10 mm

#### wskazówka:

**Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!**

### Opis techniczny

liczba wiertel	5
Ø wiertła	4 - 10 mm
Liczba ostrzy Z	2

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne

## Akcesoria

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 10 mm	787040 10
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 5 mm	787040 5
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 6 mm	787040 6
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 4 mm	787040 4
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, Ø wiertła 8 mm	787040 8