



## Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików spiekanych długie, Ø wiertła: 6-12mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Klasa artykułu	76G

### Opis

#### Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Długość całkowita 400 mm, długość robocza 300 mm.

#### Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

#### Zawartość:

Po 1 wiertle: wielk. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### wskazówka:

**Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!**

### Opis techniczny

liczba wiertel	4
Ø wiertła	6 - 12 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne

## Aksesoria

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych  
HM,długie Ø wiertła 8 mm

787045 8

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych  
HM,długie Ø wiertła 10 mm

787045 10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych  
HM,długie Ø wiertła 12 mm

787045 12

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych  
HM,długie Ø wiertła 6 mm

787045 6