



Zestaw wiertel uniwersalnych z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3), Ø wiertła: 4-10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

plytka z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (**E 6,3**).

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Zawartość:

Po 1 wiertle: wielk. (Ø) 4; 4; 5; 6; 8; 10 mm

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

Opis techniczny

Ø wiertła	4 - 10 mm
liczba wiertel	5

Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
grot 6-kątny do bitów	E 6,3
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne

Akcesoria

Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 5 mm	787047 5
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 6 mm	787047 6
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 4 mm	787047 4
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 10 mm	787047 10
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) Ø wiertła 8 mm	787047 8