



## Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3), Ø wiertła: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	787047 4
GTIN	9002740000181
Klasa artykułu	76G

### Opis

#### Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowaną ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (**E 6,3**).

#### Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

#### wskazówka:

#### Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

grot 6-kątny do bitów: E 6,3

długość linii śrubowej: 39 mm

długość całkowita: 100 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
Ø wiertła	4 mm
długość linii śrubowej	39 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
grot 6-kątny do bitów	E 6,3

Rodzaj produktu

Wiertło uniwersalne