

Szczypce montażowe do rozprężnych pierścieni osadczych, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719955 200
GTIN	4003773031208
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Specjalnie uformowane końcówki do montażu pierścieni osadczych bez otworów. Ze sprężyną rozwierającą. ze sprężyną rozwierającą.

szczypce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym. Szczęki odgięte o 30°.

Zastosowanie:

Do rozprężnych pierścieni osadczych bez powierzchni chwytowej.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

minimalna wielkość szczeliny	2,2 mm
długość całkowita	200 mm
do wałków o \varnothing	od 12 mm
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Rozprężne pierścienie osadcze bez powierzchni chwytnej.
kształt szczęk	odgięte o 30°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	czernione
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,