


**Koronki wiertnicze zbrojone, bez wiertła centrującego, Ø otworu: 82 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	788000 82
GTIN	4002395312580
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Kromka wiertła zbrojona **plytkami z węglików spiekanych, szlifowanych narzędziami diamentowymi**. Gwint wewnętrzny M16 do chwytu nr 788022.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić **wiertarkami udarowymi
i młotami elektrycznymi** w betonie, cegle, kamieniu itp.

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

długość całkowita: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	50 mm
Ø otworu	82 mm
Materiał ostrza :	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

Akcesoria

Wiertła centrujące długość 120 mm	788070 120
Chwył do mocowania długość całkowita 105 mm	788022 105