



Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit 1/4 cala (E 6,3), Ø wiertła: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787047 6
GTIN	9002740000204
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowaną ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (**E 6,3**).

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

grot 6-kątny do bitów: E 6,3

długość linii śrubowej: 54 mm

długość całkowita: 100 mm

Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
Ø wiertła	6 mm
długość linii śrubowej	54 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
grot 6-kątny do bitów	E 6,3

Rodzaj produktu

Wiertło uniwersalne