



Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	787040 5
GTIN	9002740008118
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

płytką z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 39 mm

długość całkowita: 85 mm

Opis techniczny

długość całkowita	85 mm
długość linii śrubowej	39 mm
Ø wiertła	5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy

