



## Szczypce do obejm z taśmy sprężynowej, długość całkowita: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719965 250
GTIN	4003773077329
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Na bazie odkuwanych matrycowo szczypiec do instalacji wodnych Cobra® z możliwością precyzyjnej regulacji. Ze specjalnymi szczękami do samozaciskowych obejm do węży. **Szczęki obracane o 360°**. Szczypce atramentowane na czarno.

#### Zalety:

Mały nakład siły dzięki odpowiedniemu przełożeniu dźwigniowemu. Rozwartość szczęk do 80 mm.

#### Zastosowanie:

Do zakładania obejm samozaciskowych do węży, standardowych, przeznaczonych do ciasnych miejsc i drutowych oraz obejm z taśmy sprężystej.

Wielkość nominalna: 70 mm

maks. odcinek napinania: 40 mm

### Opis techniczny

rozstaw szczęk	80 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	25
długość całkowita	250 mm
z ustalaczem	nie
Rozstaw	≥ 40 mm
Wielkość nominalna	70 mm
maks. odcinek napinania	40 mm
wykonanie uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym.

materiał	Stal elektropiecowa chrom- wanad, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec	czernione na szaro
szczęki obrotowe o 360°	tak
szybkie przestawianie	tak