

HOLEX®**Mocne szczypce, niepowlekane, długość całkowita: 180 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	723400 180
GTIN	4045197166258
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,7 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,8 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,7 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładka
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie