



## Wkrętaki z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	660100 10
GTIN	4013288102164
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

**Uchwyt Kraftform®** z tworzywa antyudarowego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie momentu obrotowego i chroniący dłonie przed odciskami.

Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; **ostrza z powłoką diamentową**. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

#### Objaśnienie:

Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.

Szybka i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.

Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.

Ochrona przed staczaniem.

oznakowanie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwyty.

#### Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 175 mm

długość całkowita: 287 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

### Opis techniczny

6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
długość grotu	175 mm
długość całkowita	287 mm
grubość ostrza a	1,6 mm

szerokość ostrza b

10 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski