



## Wkrętaki z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, szerokość ostrza b: 6,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	660040 6,5
GTIN	7610733249695
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne, solidne wkrętaki ze stożkowym lub płaskorównoległym grotem (ostrzem).

**Uchwyt** z przyjemną, przyczepną **powłoką Santoprene®** i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej, bardzo twardej i szczególnie ciągliwej stali chromowo-wanadowej.

Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówki czernione, z płasko i równolegle odsadzonym ostrzem.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

- **równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub**
- **gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni**
- **dzięki baryłkowemu, ergonom. kształtowi, z przyczepną i przyjemną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe**
- **ochrona przed staczaniem**
- **oznakowanie wielkości i symbol ostrza.**

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu.

#### Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 4

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 140 mm

długość całkowita: 245 mm

### Opis techniczny

szerokość ostrza b	6,5 mm
długość całkowita	245 mm
grubość ostrza a	1 mm
długość grotu	140 mm
oznaczenie grotu	4
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski