

Garant**Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita:
140mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	724840 140
GTIN	4045197417015
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do Ø	1,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	2,8 mm
długość całkowita	140 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące