



## Szczypce montażowe do pierścieni osadczych, typ: G3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719950 G3
GTIN	4003773231080
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Szczęki proste, odsadzone, tzn. dopasowane do otworów w pierścieniach osadczych. Sprężyna rozwierająca G0 ze śrubą regulacyjną.

#### Zastosowanie:

**Do pierścieni osadczych** (do wałków bez rowków).

#### Norma:

**DIN ISO 5743**

#### Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścienie do wałków bez rowków

długość całkowita: 140 mm

Ø końcówek: 1,3 mm

do wałków o Ø: 14 – 18 mm

### Opis techniczny

do wałków o Ø	14 – 18 mm
długość całkowita	140 mm
Ø końcówek	1,3 mm
norma	DIN ISO 5743
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścienie do wałków bez rowków

kształt szczęk	prostych
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Elektrostał chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	Szczypce czernione, główka polerowana.
przegub ze sprężyną rozwierną	tak (wielk. G0 ze śrubą ustalającą)
Końcówki wymienne	nie