

Garant**Główki wymienne do szczypiec do zaciskania , Typ: 2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729624 2,5
GTIN	4045197200082
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

- **dokładne zaciskanie dzięki liniowemu skokowi**
- **zwiększony zakres zastosowania i niższe koszty dzięki systemowi szybkiej wymiany, bez użycia narzędzi**
- **gwarantowany, dobry wynik zaciskania, zgodnie z DIN lub EN , dzięki fabrycznie wykalibrowanym, wymiennym głowicom i blokadzie w narzędziu podstawowym**
- **zawsze prawidłowe osadzenie styku w matrycy do zaciskania, dzięki niezawodnie działającemu układowi ustawiania styków**

Zatrzymanie przez izolację, w celu właściwego usytuowania styku.

Zastosowanie:

Do obróbki łączników elektronicznych.

Pasuje do:

narzędzia podstawowego nr 729611. Końcówki wtykowe płaskie i tulejki: F2,8, F4,8, F6,3 i F9,5; końcówki wtykowe płaskie GHW: AFK i AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 i ELO; Kostal: LKS 1,5 i styki SLK 2,8.

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,5 - 2,5 mm ²
Rodzaj produktu	Zaciskarka