



Zestaw wkrętaków z uchwytem drewnianym, liczba wkrętaków: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660810 7
GTIN	4045197373007
Klasa artykułu	62F

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysk.

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 660800: wielk. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

Opis techniczny

liczba wkrętaków	7
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

Akcesoria

Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 7 mm	660800 7
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 9 mm	660800 9
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 10 mm	660800 10

Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 3,5 mm	660800 3,5
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 5,5 mm	660800 5,5
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 4,5 mm	660800 4,5
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 14 mm	660800 14
Uchwyty do wkrętów i śrub typ 1	666425 1
Przyrząd do magnesowania	666450
Wkrętaki z uchwytem drewnianym szerokość ostrza b 12 mm	660800 12