



Główki wymienne do szczypiec do zaciskania , typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729626 10
GTIN	4045197293015
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Idealnie **równoległe zaciskanie** z 4 synchronicznie poruszonymi szczękami zaciskowymi. Zaciskanie 4-kątne zgodne z DIN = optymalne powierzchnie stykowe.

- **Dokładne zaciskanie dzięki liniowemu skokowi**
- **Zwiększony zakres zastosowania i niższe koszty dzięki systemowi szybkiej wymiany, bez użycia narzędzi**
- **Gwarantowany, dobry wynik zaciskania, zgodnie z DIN lub EN, dzięki fabrycznie wykalibrowanym, wymiennym głowicom i blokadzie w narzędziu podstawowym**
- **Zawsze prawidłowe osadzenie styku w matrycy do zaciskania, dzięki niezawodnie działającemu układowi ustawiania styków**
- **Zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc, dzięki małym wymiarom i poręcznemu kształtowi.**

Zastosowanie:

Do obróbki końcówek kablowych.

Pasuje do :

narzędzia podstawowego nr 729611.

wskazówka:

Inne główki wymienne dostarczane są po uzgodnieniu.
do przewodów o przekroju: 0,08 - 10 mm²

Opis techniczny

do przewodów o przekroju	0,08 - 10 mm ²
--------------------------	---------------------------

