

HOLEX®**Szczypce zaciskowe, typ: F28/48****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 729720 F28/48 |
| GTIN | 4045197186515 |
| Klasa artykułu | 72B |

Opis**Wykonanie:**

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

Wersja korzystna cenowo. F48/63 wraz z uchwytem do wtyczek płaskich.

długość całkowita: 230 mm

do przewodów o przekroju: 0,25 - 2,5 mm²

do końcówek wtykowych płaskich: F2,8 / F4,8

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| długość całkowita | 230 mm |
| do końcówek wtykowych płaskich | F2,8 / F4,8 |
| do przewodów o przekroju | 0,25 - 2,5 mm ² |

Akcesoria

| | |
|--|---------------|
| Para wkładek zaciskowych typ F28/48 | 729730 F28/48 |
| Zestaw sprężyn do szczypiec do zaciskania, 2-elem. | 729142 |