

HOLEX®**Wkrętaki z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 5,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660800 5,5
GTIN	4045197373045
Klasa artykułu	62F

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysek.

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 8 mm

Opis techniczny

długość całkowita	205 mm
grubość ostrza a	1 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	8 mm
długość grotu	100 mm
szerokość ostrza b	5,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie