

**HOLEX®****Szczypce zaciskowe, typ: F48/63****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729720 F48/63
GTIN	4045197186522
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

Wersja korzystna cenowo. F48/63 wraz z uchwytem do wtyczek płaskich.

długość całkowita: 230 mm

do przewodów o przekroju: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

do końcówek wtykowych płaskich: F4,8 / F6,3

**Opis techniczny**

długość całkowita	230 mm
do końcówek wtykowych płaskich	F4,8 / F6,3
do przewodów o przekroju	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Akcesoria**

Zestaw sprężyn do szczypiec do zaciskania, 2-elem.	729142
Para wkładek zaciskowych typ F48/63	729730 F48/63