

HOLEX®**Wkrętaki z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660800 7
GTIN	4045197373052
Klasa artykułu	62F

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysk.

grubość ostrza a: 1,1 mm

długość grotu: 125 mm

długość całkowita: 230 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 10 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	1,1 mm
długość całkowita	230 mm
długość grotu	125 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	10 mm
szerokość ostrza b	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie