



Szczypce zaciskowe, typ: F48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729722 F48
GTIN	4003773051879
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

ze stali specjalnej. Profile precyzyjne, bardzo duże przełożenie – szczególnie korzystne przy większych przekrojach końcówek.

długość całkowita: 220 mm

do przewodów o przekroju: 0,1 - 2,5 mm²

do końcówek wtykowych płaskich: F2,8 / F4,8

Opis techniczny

długość całkowita	220 mm
do przewodów o przekroju	0,1 - 2,5 mm ²
do końcówek wtykowych płaskich	F2,8 / F4,8