

Klauke®**Szczypce wielokarbowe, typ: 16QU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729880 16QU
GTIN	4012078027908
Klasa artykułu	76C

Opis**Wykonanie:**

Przekładnia dźwigniowa, **wymuszona blokada** gwarantuje niezawodne i równomierne zaciskanie. Uchwyty z blachy stalowej z nasadkami z PCW.

Zastosowanie:

do nieizolowanych końcówek kablowych zaciskanych wg DIN 46234

długość całkowita: 325 mm

do przewodów o przekroju: 0,5 - 16 mm²

Opis techniczny

długość całkowita	325 mm
do przewodów o przekroju	0,5 - 16 mm ²
wykonanie uchwyty	Powłoka z PCW