

HOLEX®**Szczypce zaciskowe, typ: 10NIS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729720 10NIS
GTIN	4045197166760
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

Wersja korzystna cenowo. F48/63 wraz z uchwytem do wtyczek płaskich.

długość całkowita: 230 mm

do przewodów o przekroju: 1,5 - 10 mm²

Opis techniczny

długość całkowita	230 mm
do przewodów o przekroju	1,5 - 10 mm ²

Akcesoria

Zestaw sprężyn do szczypiec do zaciskania, 2-elem.	729142
Para wkładek zaciskowych typ 10NIS	729730 10NIS