

**Zestawy wiertel udarowych z „MX4”, Ø wiertła: 5-10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. W kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789050: po 1 szt.

roz. 5; 6 długość 110 mm;

roz. 6; 8; 10 długość 160 mm

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Plus

Opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø wiertła	5 - 10 mm
Opakowanie	pudełko z tworzywa sztucznego
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus

Akcesoria

Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 10X160 mm	789050 10X160
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 5X110 mm	789050 5X110
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 6X110 mm	789050 6X110
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 6X160 mm	789050 6X160
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 8X160 mm	789050 8X160