



Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725300 160
GTIN	4003773021995
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do Ø	4 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa

powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące