

**Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724900 125
GTIN	4003773213406
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,3 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,5 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,3 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,5 mm
długość całkowita	125 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie