

HOLEX**Szczypce tnące boczne, niepowlekane, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725250 160
GTIN	4045197166326
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do Ø	2,8 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2 mm
długość całkowita	160 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	gładka
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie

Rodzaj produktu

Szczypce tnące