



## Zestaw wkrętaków z uchwytem „multicraft”, liczba wkrętaków: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	660910 7
GTIN	7610733085705
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

**Uchwyt „multicraft”** z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

**Groty** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

#### Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

#### Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 660900: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	7
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

### Akcesoria

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 6,5 mm	660900 6,5
	660900 13

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 13 mm

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 3,5 mm

660900 3,5

Przyrząd do magnesowania

666450

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 10 mm

660900 10

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 5,5 mm

660900 5,5

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 4 mm

660900 4

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 8 mm

660900 8

Uchwyty do wkrętów i śrub typ 1

666425 1