

**Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 180 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724900 180
GTIN	4003773218074
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 3 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	3 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana

mocne szczypce tnące boczne

nie

z dołączaną sprężyną rozwierającą

nie