

**Wkrętaki z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 5,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 660900 5,5 |
| GTIN | 7610733085637 |
| Klasa artykułu | 63E |

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt „multicraft” z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

Groty ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Objaśnienie:

Równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub.

Gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Baryłkowy, ergonom. kształt zmniejsza zmęczenie i umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Ochrona przed staczaniem.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 3

grubość ostrza a: 0,8 mm

długość grotu: 120 mm

długość całkowita: 220 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|--------|
| grubość ostrza a | 0,8 mm |
| długość całkowita | 220 mm |
| szerokość ostrza b | 5,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| długość grotu | 120 mm |
| oznaczenie grotu | 3 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski |