

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap IK / kształt B 6HX, AlTiX, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132723 M6
GTIN	4045197899736
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Z wewnętrznym dopływem chłodziwa.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
głębokość gwintu	18 mm

Ø otworu rdzenia	5 mm
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8,66 stopni
długość całkowita L	80 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik