

**Garant****GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 10-32
GTIN	4045197899897
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne opracowane** z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	12,075 mm
liczba zwojów na cal	32
długość całkowita L	70 mm
Liczba ostrzy Z	2

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
liczba rowków wiórowych	2
wielkość gwintu	10-32 UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	UNF
Ø gwintu	4,83 mm
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
skok gwintu	0,794 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik