

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G1/4
GTIN	4045197901156
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E PM

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	19
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8,31 stopni
głębokość gwintu	39,48 mm
Ø otworu rdzenia	11,8 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	13,16 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	11 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
skok gwintu	1,337 mm
długość całkowita L	100 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik