

**Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660900 8
GTIN	7610733085651
Klasa artykułu	63E

**Opis****Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

**Uchwyt „multicraft”** z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

**Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

**Zalety:**

- **Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.**
- **Bez efektu cam-out.**
- **Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.**
- **Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.**
- **Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.**
- **Zabezpieczenie przed staczaniem.**
- **Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.**

**Zastosowanie:**

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

**Opis techniczny**

szerokość ostrza b	8 mm
grubość ostrza a	1,2 mm

długość grotu	160 mm
oznaczenie grotu	5
6-kąt do wspomaganie kluczem	10 mm
długość całkowita	270 mm
Seria	multicraft
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
Rodzaj produktu	Wkrętaki