

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 10-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 10-24
GTIN	4045197901545
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 3,9 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	3,9 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø gwintu	4,83 mm
głębokość gwintu	12,075 mm
liczba rowków wiórowych	2

skok gwintu	1,058 mm
wielkość gwintu	10-24 UNC
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	6 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
długość całkowita L	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	24
Rodzaj gwintu	UNC
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik