

Garant**GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 3/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 3/4-16
GTIN	4045197901811
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwył kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	17,5 mm
liczba zwojów na cal	16
Materiał ostrza ;	HSS E PM

Ø gwintu	19,05 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	14 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
skok gwintu	1,587 mm
wielkość gwintu	3/4-16 UNF
Rodzaj gwintu	UNF
głębokość gwintu	47,625 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	4
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik