

**Garant****GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 5/16-24
GTIN	4045197901767
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne opracowane** z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,9 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	90 mm
skok gwintu	1,058 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	19,85 mm

Ø gwintu	7,94 mm
wielkość gwintu	5/16-24 UNF
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
liczba zwojów na cal	24
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNF
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik