

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 5/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 5/16-18
GTIN	4045197901576
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,6 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	19,85 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	UNC
Ø gwintu	7,94 mm

długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Ø otworu rdzenia	6,6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	8 mm
skok gwintu	1,411 mm
wielkość gwintu	5/16-18 UNC
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	18
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik