

Garant**GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 7/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 7/8-14
GTIN	4045197901828
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,4 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	20,4 mm
głębokość gwintu	55,575 mm
długość całkowita L	125 mm
skok gwintu	1,814 mm

norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	18 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
wielkość gwintu	7/8-14 UNF
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	UNF
Ø gwintu	22,23 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik