



## Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 5,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 5,5
GTIN	7610733085767
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub. oznaczenie grotu: 3

grubość ostrza a: 0,8 mm

długość grotu: 120 mm

długość całkowita: 220 mm

### Opis techniczny

szerokość ostrza b	5,5 mm
oznaczenie grotu	3
długość całkowita	220 mm
grubość ostrza a	0,8 mm
długość grotu	120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

