

LINDSTRÖM

Szczypce igłowe do elem. elektronicznych, szczęki uzębione, długość całkowita: 150mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726160 150
GTIN	7314150103225
Klasa artykułu	73M

Opis**Wykonanie:**

Smukły kształt z wąskimi szczękami. Krawędzie zewnętrzne szczęk zaokrąglone. Precyzyjny przegub z przetyczką, z bardzo długą prowadnicą dla najwyższej stabilności przy minimalnym tarciu. Główna i przegub polerowane na wysoki połysk. **Spełniające wymagania ESD**, ergonomiczne nasadki z **2 rodzajów materiału**. Opatentowana sprężyna rozwierająca zmniejsza opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu można bardzo dokładnie regulować siłę wywieraną na uchwycony przedmiot.

Szczęki owalne, ostre, długie, wewnątrz uzębione.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta

Opis techniczny

szerokość główki	9 mm
długość całkowita	150 mm
długość szczęk	32 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD

kształt szczęk	owalnie zastrzone, szczęki od wewnątrz ząbkowane
wykonanie szczęk	powierzchnie wewnętrzne gładkie
Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (45 - 48 HRC).
materiał	Stal łożyskowa wysokowydajna
powierzchnia	polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe