



Nożyce do kabli z przełożeniem izolowane wg VDE, długość całkowita: 580mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	730600 580
GTIN	4003773021797
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i przełożeniem przegubowym. Uchwyt z rurki stalowej, nasadki z tworzywa sztucznego.

Główka polerowana, uchwyty **izolowane zanurzeniowo, do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Opis techniczny

do przewodów pojedynczych	150 mm ²
do wiązek przewodów o Ø	27 mm
długość całkowita	580 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	izolowane zanurzeniowo
obsługa	mechaniczne, oburęczne
materiał	Ramiona: rura stalowa
główka	Główica pomiarowa: stal elektropieczowa chromwanad o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.

ze sprężyną rozwierającą	nie
głowice skrawające wymienne	tak
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, do nożyc do kabli długość całkowita 580 mm	730610 580
--	------------