

HellermannTyton

**Szczypce do zakładania muf, typ: 8/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Klasa artykułu	76C

**Opis****Wykonanie:**

Korpus z lekkiego metalu z 3 odsadzonymi (wielk. 8/10 -- kolce proste), wymiennymi kolcami. Rozstaw szczęk regulowany śrubą.

**Zastosowanie:**

Do zakładania muf gumowych i z PCW.

**wskazówka:**

Zapasowe trzpienie muszą pasować do typu.

długość użytkowa trzpienia: 65 mm

długość całkowita: 150 mm

długość całkowita trzpienia: 80 mm

do kabli o  $\varnothing$  zewn.: 23 - 28 mm

do muf o  $\varnothing$  wewn.: 12 - 17 mm

**Opis techniczny**

do muf o $\varnothing$ wewn.	12 - 17 mm
długość całkowita trzpienia	80 mm
do kabli o $\varnothing$ zewn.	23 - 28 mm
długość całkowita	150 mm
długość użytkowa trzpienia	65 mm

---

**Akcesoria**

Sprężyny do szczypiec do muf typ 2	729320 2
Zestaw kolców zamiennych, 3-elem. typ 8/10	729931 8/10