



Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 3,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662200 3,5
GTIN	4013288175106
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie momentu obrotowego i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Norma:

DIN 5265 Form A

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

grubość ostrza a: 0,6 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 181 mm

końcówka grotu: Lasertip

Opis techniczny

długość całkowita	181 mm
grubość ostrza a	0,6 mm
szerokość ostrza b	3,5 mm
długość grotu	100 mm
końcówka grotu	Lasertip

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętaki płaskie

Akcesoria

Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 8 mm

662200 8