



Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 6,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 6,5
GTIN	7610733085774
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub. oznaczenie grotu: 4

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 140 mm

długość całkowita: 245 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza b	6,5 mm
długość całkowita	245 mm
grubość ostrza a	1 mm
oznaczenie grotu	4
długość grotu	140 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

