



## Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 8
GTIN	7610733085781
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub. oznaczenie grotu: 5

grubość ostrza a: 1,2 mm

długość grotu: 160 mm

długość całkowita: 270 mm

### Opis techniczny

oznaczenie grotu	5
długość grotu	160 mm
grubość ostrza a	1,2 mm
długość całkowita	270 mm
szerokość ostrza b	8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

