

**Zestaw wkrętaków z uchwytem „multicraft”, liczba wkrętaków: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660910 5
GTIN	7610733085682
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt „multicraft” z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

Groty ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 660900: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Opis techniczny

liczba wkrętaków	5
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

Akcesoria

Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 13 mm	660900 13
Przyrząd do magnesowania	666450

Uchwyty do wkrętów i śrub typ 1	666425 1
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 6,5 mm	660900 6,5
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 8 mm	660900 8
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 3,5 mm	660900 3,5
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 5,5 mm	660900 5,5
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 4 mm	660900 4
Wkrętaki z uchwytem „multicraft” szerokość ostrza b 10 mm	660900 10