



Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 5,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie momentu obrotowego i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Norma:

DIN 5265 Form A

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 125 mm

długość całkowita: 223 mm

końcówka grotu: Lasertip

Opis techniczny

szerokość ostrza b	5,5 mm
długość grotu	125 mm
długość całkowita	223 mm
grubość ostrza a	1 mm
końcówka grotu	Lasertip

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętaki płaskie

Akcesoria

Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 8 mm

662200 8