

VBW ●**Małe szczypce tnące do sworzni, długość całkowita: 390 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	731900 390
GTIN	4005887007506
Klasa artykułu	73L

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna główka nożowa wymagająca do 25% mniejszej siły cięcia. Mały, wyjątkowo poręczny model z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszonej cieplnie.

do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm²: 7 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm²: 5 mm

do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm²: 4 mm

Opis techniczny

do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm ²	7 mm
długość całkowita	390 mm
do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ²	4 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ²	5 mm